

Module de transceiver SFP+ conforme aux normes MSA - 10GBASE-BX (en amont)

N° de produit: SFP-10GB-BX-U-STA-ST



Le SFP-10GB-BX-U-STA-ST est un transceiver SFP+ fibre optique en amont conforme aux normes MSA qui fonctionne avec SFP-10GB-BX-D-STA-ST de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 10GBASE-BX. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 10 GbE sur un câblage en fibre optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 646 156 559 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **MSA UNCODED SFP+ TRANSCEIVER:** 10 Gigabit Ethernet BiDi Fiber Single Strand SFP+ designed, programmed and tested to work with compatible MSA Compliant switches and routers to deliver reliable 10GbE connectivity
- **INCREASE BANDWIDTH ON EXISTING INFRASTRUCTURE:** This 10 Gigabit Ethernet bi-directional WDM SFP+ transceiver module sends and receives over a single strand of fiber optic cable instead of two
- **TECHNICAL SPECS:** 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G Bi-Directional Upstream | Single Mode (SMF) | LC Connector | 1270nmTx/1330nmRx | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Distances up to 10km (6.2mi)
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance
- **FONCTIONNE AVEC CHAQUE SWITCH MSA :** fonctionne également avec les modèles de commutateur Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link et autres qui acceptent les modules non codés

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10.00 Gbps
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode

Longueur d'onde	1270nmTx/1330nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	646,156,559 hours
Consommation électrique	< 1.3W

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	0.8 oz [24.0 g]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.3 cm]
Largeur du Colis	3.6 in [9.1 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	1.8 oz [50.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis