

Modulo ricetrasmittitore conforme MSASFP+- 10GBASE-BX (a monte)

ID prodotto: SFP-10GB-BX-U-STA-ST



Il SFP-10GB-BX-U-STA-ST è un ricetrasmittitore SFP+ a monte in fibra certificato MSA associabile con SFP-10GB-BX-D-STA-ST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per funzionare con switch e router compatibili MSA 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza massima di fino a 10 km e offre una connettività affidabile 10 GbE usando cavi in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Massima velocità di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: monomodale
- Tipo di connessione: Connettore in LC
- Massima distanza di trasferimento: 10 km
- MTBF: 646,156,559 ore
- Consumo energetico: < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): sì

Questo modulo SFP+ in fibra con funzione hot-swap semplifica aggiornamenti e sostituzioni e riduce al minimo le interruzioni della rete.

StarTech.com produce una vasta gamma di moduli e cavi SFP a collegamento diretto che offre praticità, affidabilità e prestazioni di rete affidabili.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **MSA UNCODED SFP+ TRANSCEIVER:** 10 Gigabit Ethernet BiDi Fiber Single Strand SFP+ designed, programmed and tested to work with compatible MSA Compliant switches and routers to deliver reliable 10GbE connectivity
- **INCREASE BANDWIDTH ON EXISTING INFRASTRUCTURE:** This 10 Gigabit Ethernet bi-directional WDM SFP+ transceiver module sends and receives over a single strand of fiber optic cable instead of two
- **TECHNICAL SPECS:** 10GBASE-BX | 10Gbps | 10G Bi-Directional Upstream | Single Mode (SMF) | LC Connector | 1270nmTx/1330nmRx | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Distances up to 10km (6.2mi)
- **THE IT PRO'S CHOICE:** Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance
- **FUNZIONA CON SWITCH COMPATIBILI CON MSA:** funziona anche con i modelli di switch Ubiquiti, D-link, Netgear, Supermicro, TP-link e altri ancora che accettano moduli senza codifica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nmTx/1330nmRx

Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	646.156.559 ore
Consumo energetico	< 1.3W

Caratteristiche
fisiche

Lunghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Larghezza prodotto	2.3 in [5.8 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
-----------------------------	--------------------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.