

Module de transceiver SFP+ 10GBASE-SR à fibre optique 10 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Multimode LC - 300 m

N° de produit: SFP-10GBASE-SR-ST



Le SFP-10GBASE-SR-ST est un transceiver SFP à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 10GBASE-SR conformes aux normes MSA. Il vous assure une connectivité de 10 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 10GBASE-SR et sur une distance maximale de 300 m.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 850 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : multimode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 300 m
- MTBF : 646 156 559 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Créez des connexions 10 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 10GBASE-SR
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10.00 Gbps
Distance de transfert max.	300m [984ft]
Type de fibre optique	Multimode
Longueur d'onde	850nm
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
DDM	Oui

	Réseaux compatibles	10 Gb/s
	MTBF	646,156,559 hours
	Consommation électrique	< 1.3W
Alimentation		
	Tension de sortie	3.3V DC
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
	Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.4 cm]
	Poids du produit	0.7 oz [20 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
	Largeur du Colis	3.7 in [9.4 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	1.8 oz [52.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis