

Modulo SFP-25G-LR-S compatibile Cisco SFP28, fibra monomodale (SMF) 25Gbps, 10km, connettore LC, 1310nm, Transceiver ottico MSA 25 Gigabit

ID prodotto: SFP-25G-LR-S-C-ST



Questo ricetrasmettitore in fibra ottica è l'equivalente diretto di Cisco® SFP-25G-LR-S per la connettività a 25Gbps fino a 10 km su cavo in fibra monomodale (SMF) con terminazione LC. Il modulo ottico è stato programmato e testato per una perfetta integrazione con gli switch e i router Cisco® per garantire compatibilità e affidabilità.

Il 25GbE SFP28 eccelle nelle attività ad alta intensità di banda, come la virtualizzazione, le migrazioni efficienti dei dati, l'archiviazione ad alte prestazioni, il computing ad alte prestazioni (HPC) e il caricamento rapido di contenuti online.

- 25GBASE-LR SFP28
- Velocità dei Dati: 25Gbps
- Tipo di Fibra: Fibra monomodale (SMF)
- Connectore: LC
- Lunghezza d'Onda: 1310nm Tx/Rx
- Distanza: Fino a 10km
- Supporta il monitoraggio della diagnostica digitale (DDM/DOM)

Questo SFP conforme a MSA funziona con le apparecchiature di rete prodotte da Cisco e con le apparecchiature di rete dei produttori che accettano moduli ottici non codificati.

La capacità Long Range (LR) facilita le connessioni a lunga distanza attraverso o sotto grandi edifici, installazioni di rete urbane e rurali e percorsi strategici di cavi in fibra monomodale.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- **TRANSCEIVER COMPATIBILE CISCO:** equivalente al modulo SMF Cisco® SFP-25G-LR-S; programmato e testato per assicurare una perfetta integrazione con gli switch e i router Cisco, per offrire una connettività 25G affidabile fino a 10km
- **MASSIMIZZA LA LARGHEZZA DI BANDA:** la fibra monomodale SFP28 da 25Gb eccelle nelle attività ad alta intensità come migrazioni di dati, trasferimenti su larga scala, archiviazione e streaming di contenuti senza interruzioni e il caricamento online
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 25GBASE-LR SFP28; 25Gbps; fibra monomodale (SMF); connettore LC; 1310nm Tx/Rx; distanze fino a 10km (6,2mi); supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM/DOM)
- **COMPATIBILE CON GLI SWITCH CONFORMI MSA:** il ricetrasmettitore in fibra ottica è compatibile con i modelli di switch di Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link® e altri marchi che supportano i moduli non codificati
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo ricetrasmettitore ottico da 25 Gigabit è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3cc 25GBASE-LR

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	25.78 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)

---

Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	25 Gbps
MTBF	3.292.647 Ore a 55°C (131°F)
Consumo energetico	<1.2 W

---

**Connettore/i**

Connettore A	1 - Slot SFP 1 - 20-Pin SFP28
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

---

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	85% RH

---

**Caratteristiche fisiche**

Lunghezza prodotto	2.2 in [5.6 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.5 mm]
Peso prodotto	7.1 oz [200.0 g]

---

**Informazioni confezione**

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.5 in [9.0 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.4 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.7 oz [48.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Ricetrasmettitore SFP28

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

