

Modulo SFP-25G-SR-S SFP28 conforme a MSA, fibra multimodale (MMF) da 25Gbps, 100m, Connettore LC, 850nm, Transceiver ottico MSA 25 Gigabit/ DDM/DOM

ID prodotto: SFP-25G-SR-S-M-ST



Ricetrasmettitore in fibra ottica conforme a MSA con connettività a 25 Gbps e fino a 100 m su cavo in fibra multimodale (MMF) con terminazione LC. Il modulo ottico è stato programmato e testato per una perfetta integrazione con switch e router compatibili MSA, per garantire compatibilità e affidabilità.

Il 25GbE SFP28 eccelle nelle attività ad alta intensità di banda, come la virtualizzazione, le migrazioni efficienti dei dati, l'archiviazione ad alte prestazioni, il computing ad alte prestazioni (HPC) e il caricamento rapido di contenuti online.

- 25GBASE-SR SFP28
- Velocità Dati: 25Gbps
- Tipo di Fibra: Fibra Multimodale (MMF)
- Connectore: LC
- Wavelength: 850nm Tx/Rx
- Distanze: Fino a 100m
- Supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM/DOM)

Questo SFP conforme a MSA funziona con le apparecchiature di rete prodotte da HPE® e con le apparecchiature di rete dei produttori che accettano moduli ottici non codificati.

La capacità Short Range (SR) facilita le connessioni on-site a bassa latenza e scalabili all'interno di un data center o di sottoreti all'interno di un edificio.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **TRANSCEIVER COMPATIBILE MSA:** questo ricetrasmettitore ottico è stato programmato e testato per assicurare un'integrazione perfetta con switch e router, per offrire una connettività 25G affidabile fino a 100m
- **MASSIMIZZA LA LARGHEZZA DI BANDA:** la fibra multimodale SFP28 da 25Gb eccelle nelle attività ad alta intensità come migrazioni di dati, trasferimenti su larga scala, archiviazione e streaming di contenuti senza interruzioni e il caricamento online
- **SPECIFICHE TECNICHE:** 25GBASE-SR SFP28; 25Gbps; fibra multimodale (MMF); connettore LC; 850nm Tx/Rx; distanze fino a 100m; supporta il monitoraggio diagnostico digitale (DDM/DOM)
- **COMPATIBILE CON GLI SWITCH CONFORMI MSA:** il ricetrasmettitore in fibra ottica è compatibile con i modelli di switch di Ubiquiti®, D-Link®, Netgear®, Supermicro®, TP-Link® e altri marchi che supportano i moduli non codificati
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** Progettato e costruito per i professionisti IT, questo ricetrasmettitore ottico da 25 Gigabit è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Standard del settore	IEEE 802.3by 25GBASE-SR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	25.78 Gbps
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]

Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	25 Gbps
MTBF	4.020.594 Ore a 55°C (131°F)
Consumo energetico	<1.2 W

Connettore/i

Connettore A	1 - Slot SFP
	1 - 20-Pin SFP28
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	85% RH

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.2 in [5.6 cm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.5 mm]
Peso prodotto	7.1 oz [200.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione
(confezione) 1.5 oz [42.0 g]

Contenuto della
confezione
Incluso nella
confezione 1 - Ricetrasmettore SFP+

Informazioni sulla
garanzia
Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

