

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-TX de Citrix - 1000BASE-T - SFP a RJ45 Cat6 / Cat5e - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - RJ45 - 100m

ID del Producto: SFP-TX-ST



El modelo SFP-TX-ST es un módulo transceptor SFP+ por cobre compatible con el modelo SFP-TX de Citrix diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Citrix®. Ofrece conectividad fiable a 10 GbE, a través de cable de cobre, para redes compatibles con 10/100/1000BASE-TX, a una distancia máxima de hasta 100 m.

Especificaciones técnicas:

- Máxima tasa de transferencia de datos: 1000 Mbps (1 Gbps)
- Tipo: cobre
- Tipo de conexión: Conector de RJ-45
- Distancia máxima de transferencia: 100 m
- MTBF: 510.469.759 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON DELL EMC SFP-TX:** Diseñado, programado y probado para funcionar con switches y routers compatibles de Dell EMC para ofrecer una conectividad fiable de 1GbE
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-T | 1Gbps | Cobre | RJ-45 | Distancias de hasta 100 m
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Citrix

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	100m [328ft]
Tipo de Fibra	Cobre
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	No
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
MTBF	510,469,759 hours

Consumo de Energía < 1W

Conector(es)

Conector A	1 - Ranura SFP
Conector B	1 - RJ-45

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Características Físicas

Longitud del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.8 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.4 cm]
Peso del Producto	0.5 oz [15 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.