

Módulo Transceptor SFP Compatible con MSA sin Codificar - 1000BASE-BX - Fibra BiDi Ethernet Gigabit Monomodo (SMF) de 1 GbE

ID del Producto: SFP1000BXDST



El modelo SFP1000BXDST es un transceptor SFP descendente por fibra óptica compatible con MSA, que se puede emparejar con el modelo SFP1000BXUST de StarTech.com. Ha sido diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 1000BASE-BX compatibles con MSA. El transceptor SFP admite una distancia máxima de hasta 10km y conectividad confiable a 1GbE a través de cableado de fibra.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1490nmTx/1310nmRx
- Máxima tasa de transferencia de datos: 1.25Gbps
- Tipo: Fibra óptica monomodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 10km
- Consumo energético: Menos de 1 vatio
- DDM: Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace módulos SFP defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- **100% COMPATIBLE CON MSA SIN CODIFICAR:** 1 Gigabit SFP Ethernet BiDi de un solo filamento de fibra ha sido diseñado, programado y probado para funcionar con conmutadores y enrutadores MSA no codificados compatibles para ofrecer una conectividad de 1GbE fiable.
- **AUMENTA EL ANCHO DE BANDA EN INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:** Este módulo transceptor WDM SFP+ bidireccional de 1 Gigabit Ethernet envía y recibe a través de un único tramo de cable de fibra óptica en lugar de dos
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 1000BASE-BX | 1Gbps | 1G bidireccional Downstream| Monomodo (SMF) | Conector LC | 1490nmTx/1310nmRx | Monitorización de diagnóstico digital (DDM) | Distancias de hasta 10 km
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Política de Garantía | Lifetime |
| Compatible Brand | MSA Compliant |
| WDM | Sí |
| Estándares Industriales | IEEE 802.3z 1000BASE-BX |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 1,25 Gbps |
|---------------------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Distancia Máxima de Transferencia | 10 km (6.2 mi) |
| Tipo de Fibra | Monomodo |
| Longitud de Onda | 1490nmTx/1310nmRx |
| Modo de Operación de Fibra | Full-Duplex |
| DDM | Sí |
| Redes Compatibles | 1000Mbps (1Gbps) |
| Consumo de Energía | < 1 W |

Conector(es)

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Conectores de la Unidad Local | 1 - Dúplex de fibra óptica LC |
|-------------------------------|-------------------------------|

Requisitos Ambientales

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
| Humedad | HR 5~95% |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|------------------|
| Color | Plata |
| Longitud del Producto | 2.2 in [57.0 mm] |
| Ancho del Producto | 0.6 in [1.4 cm] |
| Altura del Producto | 0.5 in [1.3 cm] |
| Peso del Producto | 0.7 oz [19.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|---------------------|------------------|
| Longitud de la Caja | 4.4 in [11.3 cm] |
| Ancho de la Caja | 3.6 in [9.1 cm] |

Altura de la Caja 1.3 in [3.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.