

## MSA-kompatibel SFP-sndtagarmodul - 1000BASE-EX

Product ID: SFP1000EXST



SFP1000EXST r en MSA-kompatibel SFP-fibersndare som utformats, programmerats och testats fr att fungera med 1000BASE-EX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sndarmodulen ger tillfrlitlig 1 GbE-anslutning ver fiberkabel med ett maximalt avstnd p upp till 40km. <b>Tekniska specifikationer:</b> <ul> <li> 1310nm</li> <li> 1,25 Gbps</li> <li> Fiber i enkellge</li> <li> LC-kontakt</li> <li> 40km</li> <li> Mindre n 1 Watt</li> <li> Ja</li> </ul>

SFP-fibermodulen r hot-swappable, vilket underlttar uppgraderingar och byten genom frre ntverksstrningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sndarmoduler tcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport p flera sprk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvmlighet och tillfrlitlighet du behver fr att garantera tillfrlitlig ntverksprestanda.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Erstatt defekta eller skadade SFP-moduler
- Utvidga ntverket till avlgsna platser

## Features

- Ger tillfrlitliga&nbsp;1 GbE-anslutningar&nbsp;fr&nbsp;1000BASE-EX-kompatibla ntverk
- StarTech.coms SFP-moduler tcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller MSA-industristandarder &nbsp;(Multi-Source Agreement)
- Lg strmfbrukning, mindre n 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

<b>Hrdvara</b>	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	No
	Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-EX
<b>Prestanda</b>	Maximal dataverfringshastighet	1.25Gbps
	Maximalt verfringsavstnd	40 km (24.8 mi)
	Fibertyp	Single Mode
	Vglngd	1310nm
	Fiber-driftslge	Full-Duplex
	DDM	Yes
	Kompatibla ntverk	1000 Mbps (1 Gbps)
	Strmfbrukning	< 1 W
	<b>Kontakt(er)</b>	Lokala enhetskontakter
<b>Milj</b>	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Luftfuktighet	5~95% RH
<b>Utseende</b>	Produktlngd	2.3 in [59.000 mm]
	Produktbredd	0.6 in [16.000 mm]
	Produktljd	0.5 in [13.000 mm]
	Produktvikt	0.6 oz [18.000 g]
<b>Frpackning</b>	Package Length	4.6 in [1.2 cm]
	Package Width	3.6 in [92.000 mm]
	Package Height	1.3 in [32.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	1.7 oz [47.000 g]
<b>Vad det r i Idan</b>	Ingr i paketet	SFP-sndtagare

*\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.*