

Módulo Transceptor SFP no Codificado MSA - 1000BASE-LH - Fibra Monomodo (SMF) de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 40km - 1310nm - DDM

ID del Producto: SFP1000LHST



El modelo SFP1000LHST es un transceptor SFP por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 1000BASE-LH compatibles con MSA. El módulo transceptor SFP admite una distancia máxima de hasta 40km y conectividad fiable a 1GbE a través de cableado de fibra. **Especificaciones técnicas:**

- Longitud de onda: 1310nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 1,25Gbps
- Tipo: Fibra óptica monomodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 40km
- Consumo energético: Menos de 1 vatio
- DDM: Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Reemplace módulos SFP defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos

Características

- 100% COMPATIBLE CON MSA SIN CODIFICAR: Diseñado, programado y probado para funcionar con conmutadores y enrutadores MSA no codificados compatibles para ofrecer una conectividad de 1GbE fiable.
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1000BASE-LH | 1Gbps | Monomodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 40km
- COMPATIBILIDAD PROBADA: Intercambio en caliente en enrutadores y conmutadores compatibles con MSA; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No

Estándares Industriales IEEE 802.3z 1000BASE-LH

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	1,25 Gbps
Distancia Máxima de	40 km (24.8 mi)

Transferencia

Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1310nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	1000Mbps (1Gbps)
Consumo de Energía	< 1 W

Conecotor(es)

Conecotores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC
--------------------------------	-------------------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

Características Físicas

Color	Plata
Longitud del Producto	2.6 in [67.0 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Transceptor SFP

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

