

Modulo Ricetrasmittitore in Rame SFP+ RJ45 Gigabit Conforme MSA - 1000BASE-TX

ID prodotto: SFP1000TXST



SFP1000TXST è un ricetrasmittitore SFP in rame conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 1000BASE-TX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 100 m e offre una connettività da 1 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: Rame
- Tipo di connessione: Connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- Consumo energetico: Inferiore a 1,3 Watt
- DDM: No

Questo modulo in rame SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1,3 W
- Utilizza un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Offre connessioni affidabili da 1 Gigabit per reti compatibili con 1000BASE-TX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Standard del settore	IEEE 802.3z 1000BASE-TX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	No
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)

Consumo energetico < 1.3 W

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - RJ-45

Note/requisiti speciali

Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Argento

Lunghezza prodotto 2.3 in [58.4 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.9 oz [25.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.4 in [11.3 cm]

Package Width 3.6 in [9.1 cm]

Package Height 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella 1 - Ricetrasmittitore SFP

confezione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

