

MSA-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 1000BASE-TX

Produkt ID: SFP1000TXST



SFP1000TXST är en MSA-kompatibel SFP-kopparsändare som utformats, programmerats och testats för att fungera med 1000BASE-TX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sändarmodulen ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över kopparkabel med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1000 Mbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- DDM: Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Ger tillförlitliga 1 GbE-anslutningar för 1000BASE-TX-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-TX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	100m [328ft]
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Nej

Kompatibla nätverk	1000 Mbps (1 Gbps)
Strömförbrukning	< 1.3 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - RJ-45

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning med 1 Gigabit-nätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.9 oz [25.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.4 in [11.3 cm]
Paketets bredd	3.6 in [9.1 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP-sändtagare
-----------------	--------------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.