

MSA-kompatibel SFP-sndtagarmodul - 100BASE-BX

Product ID: SFP100BBXUST



SFP100BBXUST r en MSA-kompatibel, nedstrms SFP-fibersndare som kan parkopplas med SFP100BBXDST frn StarTech.com. De har utformats, programmerats och testats fr att fungera med 100BASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sndarmodulen ger tillfrlittlig 100 Mbps-anslutning ver fiberkabel med ett maximalt avstnd p upp till 10km.

 1 310 nmTx/1 550 nmRx 155 Mbps Fiber i enkellge LC-kontakt 10km Mindre n 1 Watt Ja

SFP-fibermodulen r hot-swappable, vilket underlttar uppgraderingar och byten genom frre ntverksstrningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sndarmoduler tcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport p flera sprk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvmlighet och tillfrlittlighet du behver fr att garantera tillfrlittlig ntverksprestanda.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Erstatt defekta eller skadade SFP-moduler
- Utvidga ntverket till avlgsna platser

Features

- Ger tillfrlittliga 100Mbps anslutningar fr 100BASE-BX-kompatibla ntverk
- StarTech.coms SFP-moduler tcks av en livstidsgaranti

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Lg strmfbrukning, mindre n 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hrdvara	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	WDM	Yes
	Industristandarder	IEEE 802.3u 100BASE-BX
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	155Mbps
	Maximalt verfringsavstnd	10 km (6.2 mi)
	Fibertyp	Single Mode
	Vglngd	1310nmTx/1550nmRx
	Fiber-driftslge	Half/Full-Duplex
	DDM	Yes
	Kompatibla ntverk	100 Mbps
	Strmfbrukning	< 1 W
Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	Fiber Optic LC Duplex
Srskilda anmrkningar/krav	Obs.	Fr anvndning i 100 Mbps fiberntverksutrustning och mediakonverterare
Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Luftfuktighet	5~95% RH
Utseende	Produktlngd	2.4 in [60.000 mm]
	Produktbredd	0.6 in [16.000 mm]
	Produktthjd	0.4 in [11.000 mm]
	Produktvikt	0.6 oz [18.000 g]
Frpackning	Package Length	4.6 in [1.2 cm]
	Package Width	3.6 in [92.000 mm]
	Package Height	1.2 in [30.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	1.7 oz [47.000 g]

Vad det r i Idan Ingr i paketet SFP-sndtagare

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

