

MSA-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 100BASE-EX

Produkt ID: SFP100BEXST



SFP100BEXST är en MSA-kompatibel SFP-fibersändare som utformats, programmerats och testats för att fungera med 100BASE-EX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP-sändarmodulen ger tillförlitlig 100 Mb Ethernet-anslutning över fiberkabel med ett maximalt avstånd på upp till 40 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 155 Mbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 40 km
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- DDM: Ja

SFP-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Ger tillförlitliga 100 Mbps anslutningar för 100BASE-EX-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3u 100BASE-EX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	155 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	40 km (24.8 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Halv/full-duplex

DDM	Ja
Kompatibla nätverk	100 Mbps
Strömförbrukning	< 1 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 100 Mbps fibernätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.7 oz [20.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.6 in [11.7 cm]
Paketets bredd	3.7 in [9.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.7 oz [48.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - SFP-sändtagare

Warranty

Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.