

Modulo Ricetrasmittitore SFP in Fibra 100 Mbps Conforme MSA - 100BASE-LX

ID prodotto: SFP100BLXST



SFP100BLXST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 100BASE-LX. Il modulo ricetrasmittitore SFP supporta una distanza massima fino a 10 km e offre una connettività Ethernet da 100 Mb affidabile tramite cavo in fibra. Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 155 Mbps
- Tipo: Fibra monomodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 100 Mbps per reti compatibili con 100BASE-LX
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3u 100BASE-LX

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	155 Mbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
DDM	Sì

	Reti compatibili	100 Mbps
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Note/requisiti speciali		
	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra a 100 Mbps e convertitori multimediali
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.3 in [59.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	1.1 oz [30.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
	Larghezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.0 g]
Contenuto della		

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Ricetrasmittitore SFP

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.