

Módulo Transceptor SFP Compatible con MSA sin Codificar - 100BASE-ZX - Transceptor Fibra Monomodo (SMF) de 100 MbE - SFP Ethernet de 100 Mb - LC - 80km - 1550nm - DDM

ID del Producto: SFP100BZXST



El modelo SFP100BZXST es un transceptor SFP por fibra óptica, conforme a las normas MSA, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores 100BASE-ZX compatibles con MSA. El módulo transceptor SFP admite una distancia máxima de hasta 80km y conectividad fiable Ethernet a 100Mb a través de cableado de fibra. <b>Especificaciones técnicas: </b>

- Longitud de onda: 1550nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 155Mbps
- Tipo: Fibra óptica monomodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 80km
- Consumo energético: Menos de 1 vatio
- DDM: Sí

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Reemplace módulos SFP defectuosos o averiados
- Expanda su red a segmentos remotos

## Características

- 100% COMPATIBLE CON MSA SIN CODIFICAR: Diseñado, programado y probado para funcionar con commutadores y enrutadores MSA no codificados compatibles para ofrecer una conectividad de 100MbE fiable.
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 100BASE-ZX | 100Mbps | Monomodo | Conector LC | 1550nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 80km
- COMPATIBILIDAD PROBADA: Intercambio en caliente en enrutadores y commutadores compatibles con MSA; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de commutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del commutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No

Estándares Industriales IEEE 802.3u 100BASE-ZX

---

### Rendimiento

Tasa de Transferencia 155 Mbps  
de Datos Máxima

Distancia Máxima de Transferencia	80 km (49.7 mi)
Tipo de Fibra	Monomodo
Longitud de Onda	1550nm
Modo de Operación de Fibra	Half/Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	100 Mbps
Consumo de Energía	< 1 W

**Conector(es)**

Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC
-------------------------------	-------------------------------

**Observaciones / Requisitos**

Nota	De utilidad en equipos de red de fibra y conversores de medios de 100 Mbps
------	--

**Requisitos Ambientales**

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad	HR 5~95%

**Características Físicas**

Color	Plata
Longitud del Producto	2.4 in [60.0 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.6 cm]
Peso del Producto	0.6 oz [18.0 g]

**Información de la**

Caja

Longitud de la Caja	4.6 in [11.7 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.3 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [50.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP
---------------------	---------------------

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

