

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 7 m

ID prodotto: SFP10GAC7M



Il prodotto SFP10GAC7M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 10G. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax attivo supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 7 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

- Connessione di switch di rete o server in vari rack point-to-point

Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Active Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 0.5 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - SFP+
Connettore B	1 - SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

conservazione

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	8.8 oz [250.0 g]

Informazioni
confezione

Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
Larghezza del Pacco	8.6 in [21.8 cm]
Altezza del Pacco	1.0 in [2.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	8.5 oz [240.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
-----------------------------	---------------

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.