

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 7 m

Produkt ID: SFP10GAC7M



SFP10GAC7M är en MSA-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 10G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här aktiva twinaxkabeln stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här SFP+-kopparkabeln är 7 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- Ger tillförlitliga 10 Gbps-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti
- Hot-swappable

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	23.0 ft [7.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	8.8 oz [250.0 g]

Förpackning

Paketets längd	8.1 in [20.7 cm]
Paketets bredd	8.6 in [21.8 cm]
Paketets höjd	1.0 in [2.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.5 oz [240.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
-----------------	----------------

Warranty Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.