

Cisco SFP-10G-AOC3M Compatibile SFP+ Cavo Ottico attivo - 3 m (9.8 ft)

ID prodotto: SFP10GAOC3M



Il prodotto SFP10GAOC3M è un cavo SFP in fibra ottica, compatibile con Cisco SFP-10G-AOC3M, progettato, programmato e testato per operare con server e router 10 Gb a marchio Cisco®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo SFP ottico attivo (AOC) supporta applicazioni 10 GbE collegate tramite le porte SFP+ (Mini-GBIC) ed è dotato di funzione hot-swap, il che consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete. I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi SFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un point-to-point.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb

- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

Caratteristiche

- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-AOC3M
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Active Optical Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 1 W (per end)

Connettore/i

Connettore A	1 - SFP+
Connettore B	1 - SFP+

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	2.3 oz [64.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
Larghezza del Pacco	9.9 in [25.2 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.2 oz [92.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - cavo sfp+
--------------------------	---------------

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.