

Cisco SFP-10G-AOC3M compatibel - SFP+ optische kabel - actief - 3 m

Productcode: SFP10GAOC3M



De SFP10GAOC3M is een Cisco SFP-10G-AOC3M compatibele SFP glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® 10 GB compatibele switches en routers en aan de MSA industrienormen voldoet.

Deze actieve SFP glasvezelkabel (AOC) ondersteunt 10 GbE toepassingen die zijn aangesloten via SFP+ (Mini-GBIC) poorten en is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen. De AOC-kabel is lichter en flexibeler dan SFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor ze ideaal zijn voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden.

Ontworpen voor high-speed verbindingen, is deze glasvezelkabel met laag vermogen en lage latentie ideaal voor toepassingen zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in en tussen racks.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties

- Directe netwerkschakelverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

Eigenschappen

- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-10G-AOC3M
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Optical Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen

	Kleur	Zwart
	Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	2.3 oz [64.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	9.9 in [25.2 cm]
	Package Height	0.9 in [2.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [92.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - sfp+-kabel
Garantiebepalingen		
	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.