

Cable de 5m AOC SFP+ a SFP+ - 10G Compatible con Cisco SFP-10G-AOC5M - Fibra Óptica Activa SFP+ de 10 GbE - Cable Transceptor/Mini GBIC/SFP+ 10 Gbps ASR1000

ID del Producto: SFP10GAOC5M



El modelo SFP10GAOC5M, compatible con el modelo SFP-10G-AOC5M de Cisco, es un cable SFP+ por fibra óptica diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco® que son compatibles con 10Gb, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable SFP+ por cobre activo (AOC) admite las aplicaciones a 10GbE conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC), así como el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red. El cable AOC es más liviano y más flexible que los cables de conexión directa SFP+, lo cual resulta ideal para instalaciones en espacios estrechos y a través de distancias largas.

Diseñado para interconexiones a alta velocidad, este cable de bajo consumo eléctrico y baja latencia resulta ideal para aplicaciones como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks y a través de racks.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- 100% de compatibilidad garantizada con Cisco SFP-10G-AOC5M
- Cumple o sobrepasa las especificaciones de las normas industriales de la OEM y MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente)
- Bajo consumo eléctrico de menos de 1W
- Intercambiable en caliente
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Active Optical Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Redes Compatibles	10 Gbps
Consumo de Energía	< 1 W (per end)

Conector(es)

Conector A	1 - SFP+
Conector B	1 - SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Características

Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	16.4 ft [5.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	11.4 oz [323.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.5 cm]
Ancho de la Caja	10.0 in [25.4 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [114.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - cable sfp+
---------------------	----------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.