

Câble SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco SFP-10G-AOC5M - 5 m

N° de produit: SFP10GAOC5M



Le modèle SFP10GAOC5M est un câble SFP+ à fibre optique compatible avec Cisco SFP-10G-AOC5M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs 10 Gb de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA.

Ce câble SFP+ optique actif (AOC) prend en charge les applications 10 GbE basées sur des ports SFP+ (Mini-GBIC). Entièrement échangeable à chaud, il facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau. Le câble AOC est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe SFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence et peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

Tous les câbles SFP et SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 10 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Cisco SFP-10G-AOC5M
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Faible consommation d'énergie de moins de 1 W
- Échangeable à chaud
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de câble	Active Optical Cable

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Réseaux compatibles	10 Gb/s
Consommation électrique	< 1 W (per end)

Connecteur(s)

Connecteur A	SFP+
Connecteur B	SFP+

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)



Caractéristiques physiques

Longueur du produit	16.4 ft [5.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [14.0 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.0 mm]
Poids du produit	11.4 oz [323.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	12.8 in [32.6 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Poids brut	3.7 oz [105.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble SFP+
-----------------------	------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

