

Cisco SFP-10G-AOC5M compatibel - SFP+ optische kabel - actief - 5 m

Productcode: SFP10GAOC5M



De SFP10GAOC5M is een Cisco SFP-10G-AOC5M compatibele SFP+ glasvezelkabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® 10 GB compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze actieve SFP+ glasvezelkabel (AOC) ondersteunt 10 GbE toepassingen die zijn aangesloten via SFP+ (Mini-GBIC) poorten en is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen. De AOC-kabel is lichter en flexibeler dan SFP+ direct aansluitbare kabels, waardoor ze ideaal zijn voor installatie in nauwe ruimtes en over langere afstanden.

Ontworpen voor high-speed verbindingen, is deze glasvezelkabel met laag vermogen en lage latentie ideaal voor toepassingen zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in en tussen racks.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe netwerkschakelverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-10G-AOC5M
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Prominence

Garantiebeleid	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 5m/16.4ft 10G SFP+ AOC Cable for Cisco SFP-10G-AOC5M 10GbE

Hardware

Compatible Brand	Cisco
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Active Optical Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)



Fysieke eigenschappen

Lengte product	16.4 ft [5.0 m]
Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	11.4 oz [323.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	12.8 in [32.6 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.7 oz [105.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	sfp+-kabel
-------------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

