

Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel SFP+ aktiv optisk kabel - 5 m

Produkt ID: SFP10GAOC5M



SFP10GAOC5M är en Cisco SFP-10G-AOC5M-kompatibel fiberoptisk SFP+-kabel som har utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-kompatibla 10 Gb-serverar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den aktiva SFP+-optikkabeln (AOC) stöder 10 GbE-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC) och kan bytas under drift, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar. AOC-kabeln är lättare och mer flexibel än SFP + direktanslutna kablar vilket gör den idealisk för installation i trånga utrymmen och över längre sträckor.

En optisk kabel med låg effekt och latens för höghastighetsanslutningar i punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

## Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-AOC5M garanterad
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

---

### Prominence

Garantipolicy	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 5m/16.4ft 10G SFP+ AOC Cable for Cisco SFP-10G-AOC5M 10GbE

---

### Hårdvara

Compatible Brand	Cisco
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Active Optical Cable

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 1 W (per end)

---

### Kontakt(er)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+


---

### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

### Utseende



Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	11.4 oz [323.0 g]

---

Förpackning

Package Length	12.8 in [32.6 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [105.0 g]

---

Vad det är i  
lådan

Ingår i paketet	SFP+-kabel
-----------------	------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

