

MSA Okodad SFP+ sändarmodul - 10GBASE-BX

Produkt ID: SFP10GBBXDST



SFP10GBBXDST är en MSA-kompatibel, nedströms SFP-fibersändare som kan parkopplas med SFP10GBBXUST från StarTech.com. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBASE-BX-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändarmodulen ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel med ett maximalt avstånd på upp till 10 km. Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1 330 nmTx/1 270 nmRx
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- DDM: Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Ger tillförlitliga 10 GbE-anslutningar för 10GBASE-BX-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	Ja
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1330nmTx/1270nmRx
Fiber-driftsläge	Full-duplex

	DDM	Ja
	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Strömförbrukning	< 1 W
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	0.8 oz [24.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.5 in [11.4 cm]
	Paketets bredd	3.7 in [9.4 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [30.0 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [52.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.