

## Modulo Ricetrasmettitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBASE-BX (Upstream)

ID prodotto: SFP10GBBXUST



SFP10GBBXUST è un ricetrasmettitore SFP in fibra upstream conforme a MSA, che può essere abbinato a SFP10GBBXDST di StarTech.com. Sono progettati, programmati e testati per il funzionamento con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-BX. Il modulo ricetrasmettitore SFP+ supporta una distanza fino a 10 km e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra. <b>Specifiche tecniche: </b>

- Lunghezza d'onda: 1270nmTx/1330nmRx
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: Fibra monomodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

## Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-BX
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	Sì
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-BX

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1270nmTx/1330nmRx
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
<hr/>	
Connettore/i	
Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica	
<hr/>	
Ambientale	
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH
<hr/>	
Caratteristiche fisiche	
Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]
<hr/>	
Informazioni confezione	
Lunghezza Confezione	4.6 in [11.7 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]
<hr/>	
Contenuto della confezione	
Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmettore SFP+
<hr/>	
Informazioni sulla garanzia	

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

