

## Modulo Ricetrasmittitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBase-ER

ID prodotto: SFP10GBERST



SFP10GBERST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-ER. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza fino a 40 km e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

<b>Specifiche tecniche: </b>

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: Fibra monomodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 40 km
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

## Caratteristiche

- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-ER
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	40 km (24.8 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1550nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 1.6 W

---



Connettore/i

Connettori unità locale LC duplex in fibra ottica

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [13.9 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.6 mm]
Peso prodotto	0.8 oz [23.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	4.7 in [12.0 cm]
Package Width	3.5 in [90.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.9 oz [53.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Ricetrasmittore SFP+
--------------------------	----------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

