


Modulo Ricetrasmittitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBASE-LRM

ID prodotto: SFP10GBLRMST



SFP10GBLRMST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-LRM. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza fino a 220 m e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: Fibra multimodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 220 m
- Consumo energetico: Inferiore a 1 Watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1 W
- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-LRM
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LRM

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	220m [722ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

	Reti compatibili	10 Gbps
	Consumo energetico	< 1 W
Connettore/i	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.8 oz [23.0 g]
Informazioni confezione	Lunghezza Confezione	4.6 in [11.7 cm]
	Package Width	3.7 in [9.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [64.0 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.