


MSA Okodad SFP+ sändarmodul - 10GBASE-LRM

Produkt ID: SFP10GBLRMST



SFP10GBLRMST är en MSA-kompatibel SFP-fibersändare som utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBASE-LRM-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändarmodulen ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel med ett maximalt avstånd på upp till 220 m.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310 nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i Multiläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 220 m
- Strömförbrukning: Mindre än 1 Watt
- DDM: Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 1 W
- Ger tillförlitliga 10 GbE-anlutningar för 10GBASE-LRM-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	Nej
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LRM

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	220m [722ft]
Fibertyp	Multiläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex

DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 1 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	1 - Fiberoptisk LC duplex
------------------------	---------------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.8 oz [23.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.6 in [11.7 cm]
Package Width	3.7 in [9.3 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.3 oz [64.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
-----------------	---------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.