

Modulo Ricetrasmittitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBASE-SR

ID prodotto: SFP10GBSRST



SFP10GBSRST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-SR. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza fino a 300 m e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 850 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: Fibra multimodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 300 m
- Consumo energetico: Inferiore a 1,6 watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1,3 W
- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-SR
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	300m [984ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili 10 Gbps

Consumo energetico < 1.3 W

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Argento

Lunghezza prodotto 2.3 in [5.8 cm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.7 oz [20.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.4 in [11.3 cm]

Larghezza del Pacco 3.6 in [9.2 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

Informazioni sulla

garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.