

## Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Cisco - 10GBASE-T

ID prodotto: SFP10GBTCS



Il prodotto SFP10GBTCS è un modulo ricetrasmettitore in rame compatibile con Cisco, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco®. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10BASE-T, a una distanza massima di 30 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 30 m
- MTBF: 4.598.430 ore
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

## Caratteristiche

- 100% CISCO SFP-10G-T-X COMPATIBLE: Works with Cisco switches like Firepower, ASR1000, ASR9000, C9300, C3850 and others
- Compatibile al 100% con switch e router Cisco®
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Standard del settore	IEEE 802.3an 10GBASE-T

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	30m [98.4ft]
Tipo fibra	Rame
DDM	No
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	4.598.430 ore

Consumo energetico 2.3 W (max.)

---

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - RJ-45

---

Note/requisiti  
speciali

Nota Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra Gigabit e  
convertitori multimediali

---

Alimentazione

Tensione di uscita 3.3V DC

---

Ambientale

Temperatura  
d'esercizio 0°C to 70°C

Temperatura di  
conservazione -40°C to 90°C

Umidità 95%

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore Argento

Lunghezza prodotto 2.7 in [69.8 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Peso prodotto 2.0 oz [58.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Lunghezza Confezione 4.8 in [12.1 cm]

Larghezza del Pacco 3.0 in [7.5 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.3 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 2.0 oz [56.0 g]

---

Contenuto della

confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Ricetrasmettitore SFP

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

