

Cisco compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-T

Productcode: SFP10GBTCST



De SFP10GBTCST is een Cisco compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module biedt betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels voor 10GBASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 30 m.

Technische specificaties:

- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Koper
- Verbindingstype: RJ45 connector
- Maximale overdrachtsafstand: 30 m
- MTBF: 4.598.430 uur
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nee

Deze SFP+ koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP+ modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- 100% CISCO SFP-10GB-T-X COMPATIBLE: Works with Cisco switches like Firepower, ASR1000, ASR9000, C9300, C3850 and others
- 100% compatibel met Cisco® switches en routers
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3an 10GBASE-T

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Max. overdrachtsafstand	30m [98.4ft]
Glasvezeltype	Koper
DDM	Nee
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	4.598.430 uur

	Vermogensopname	2.3 W (max.)
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
Voeding	Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C
	Opslagtemperatuur	-40°C to 90°C
	Vochtigheid	95%
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.7 in [69.8 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Gewicht product	2.0 oz [58.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
	Package Width	3.0 in [7.5 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		

Meegeleverd

1 - SFP-transceiver

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.