


Modulo Ricetrasmittitore in Rame SFP+ RJ45 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBASE-T

ID prodotto: SFP10GBTST



SFP10GBTST è un ricetrasmittitore SFP in rame conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router compatibili con 10GBASE-T. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza fino a 30 m e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in rame, un'alternativa economica rispetto alle installazioni con cavo a fibra ottica. Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: Rame
- Tipo di connessione: Connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 30 m
- MTBF: 4.598.430 ore
- DDM: No >

Questo modulo in rame SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-T
- I moduli SFP di STech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Standard del settore	IEEE 802.3an 10GBASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	30m [98.4ft]
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	No
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	4.598.430 ore
Consumo energetico	2.3 W (max.)

Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - RJ-45
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.8 in [70.0 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	1.0 oz [28.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	3.0 in [7.6 cm]
	Larghezza del Pacco	4.7 in [11.9 cm]
	Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.0 oz [56.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

