


MSA Okodad SFP+ sändarmodul - 10GBASE-T

Produkt ID: SFP10GBTST



SFP10GBTST är en MSA-kompatibel SFP-kopparsändare som utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBASE-T-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändarmodulen ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över kopparkabel med ett maximalt avstånd på upp till 30 m, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar. Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 30 m
- Medeltid mellan fel (MTBF) 4 598 430 timmar- DDM: Nej >

SFP+-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Ger tillförlitliga 10 GbE-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Industristandarder	IEEE 802.3an 10GBASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	30m [98.4ft]
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Nej
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	4 598 430 timmar

Strömförbrukning		2.3 W (max.)
Kontakt(er)		
	Lokala enhetskontakter	1 - RJ-45
Miljö		
	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Luftfuktighet	5~95 % RH
Utseende		
	Färg	Silver
	Produktlängd	2.8 in [70.0 mm]
	Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.0 oz [28.0 g]
Förpackning		
	Paketets längd	3.0 in [7.6 cm]
	Paketets bredd	4.7 in [11.9 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [56.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+-sändtagare
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.