

## Module de transceiver SFP+ compatible SFP-10G-BX10-D - 10GBASE-BX10 (en aval)

Nº de produit: SFP10GBX10DS



Le SFP10GBX10DS est un transceiver SFP+ fibre optique en aval compatible Dell EMC SFP-10G-BX10-D qui fonctionne avec SFP-10G-BX10-U de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 10GBASE-BX10. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 10 GbE par câblage optique.

### Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1270 nm Tx / 1330 nm Rx, 1270 nm Tx / 1330 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 3 736 187 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- Assure des connexions 10 GbE fiables sur des réseaux compatibles 10GBase-BX10
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module SFP-10G-BX10-U
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 10GBASE-BX10

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	10.31 Gbps
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1270nmTx/1330nmRx
	1270nmTx/1330nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet

---

DDM	Oui
Réseaux compatibles	10 Gb/s
MTBF	3,736,187 hours
Consommation électrique	< 1.3W

---

**Caractéristiques physiques**

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	1.1 oz [30 g]

---

**Informations d'emballage**

Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Largeur du Colis	3.7 in [9.4 cm]
Hauteur du Paquet	1.4 in [3.6 cm]
Poids brut	1.9 oz [54.0 g]

---

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Transceiver SFP+
-----------------------	----------------------

---

**Informations de garantie**

Warranty	À Vie
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis