

Dell EMC SFP-10G-BX10-U-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBase-BX10 (uppströms)

Produkt ID: SFP10GBX10US



SFP10GBX10US är Dell EMC SFP-10G-BX10-U-kompatibel uppströms fiber SFP+-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFP-10G-BX10-D. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBase-BX10-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 10 km och ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1330 nm Tx / 1270 nm Rx, 1330 nm Tx / 1270 nm Rx
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 3,736,187 timmar
- Strömförbrukning: < 1.3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+-fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och

direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-10G-BX10-U garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Parkoppla med SFP-10G-BX10-D
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.3 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industristandarder	IEEE 802.3 10GBASE-BX10

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1330nmTx/1270nmRx 1330nmTx/1270nmRx
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja



Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	3,736,187 hours
Strömförbrukning	< 1.3W

Kontakt(er)

Connector A	SFP-plats
Connector B	Fiberoptisk LC duplex

Utseende

Produktlängd	0.5 in [13.9 mm]
Produktbredd	2.3 in [58.4 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.6 mm]
Produktvikt	1.1 oz [30 g]

Förpackning

Package Length	4.5 in [11.5 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [50 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP+ Transceiver
-----------------	------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

