

Dell EMC SFP-10G-BX40-U-kompatibel SFP+ sändarmodul - 10GBASE-BX40 (uppströms)

Produkt ID: SFP10GBX40US



SFP10GBX40US är Dell EMC SFP-10G-BX40-U-kompatibel uppströms fiber SFP+-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFP-10G-BX40-D. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 10GBASE-BX40-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 40 km och ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiberkabel.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1330 nm Tx / 1270 nm Rx, 1330 nm Tx / 1270 nm Rx
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: enkele modus
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 40 km
- MEDELTID MELLAN FEL (MTBF): 3,736,187 timmar
- Strömförbrukning: < 1.6 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Denna SFP+-fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Dell EMC SFP-10G-BX40-U garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Parkoppla med SFP-10G-BX40-D
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.6 W
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Industristandarder	IEEE 802.3 10GBASE-BX40

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10.00 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	40 km (24.8 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1270nm to 1330nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja

	Kompatibla nätverk	10 Gbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	3,736,187 hours
	Strömförbrukning	< 1.6W
Utseende		
	Produktlängd	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbredd	2.3 in [5.8 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
	Produktvikt	1.1 oz [30 g]
Förpackning		
	Paketets längd	4.3 in [11.0 cm]
	Paketets bredd	3.7 in [9.4 cm]
	Paketets höjd	1.2 in [3.0 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	2.0 oz [56.0 g]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - SFP+ Transceiver
Warranty Information		
	Warranty	Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.