

## Modulo Ricetrasmittitore SFP+ in Fibra 10 Gigabit Conforme MSA - 10GBASE-ZR

ID prodotto: SFP10GBZRST



SFP10GBZRST è un ricetrasmittitore SFP in fibra conforme a MSA progettato, programmato e testato con switch e router MSA compatibili con 10GBASE-ZR. Il modulo ricetrasmittitore SFP+ supporta una distanza fino a 80 km e offre una connettività da 10 GbE affidabile tramite cavo in fibra.

<b>Specifiche tecniche: </b>

- Lunghezza d'onda: 1550 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: Fibra monomodale
- Tipo di connessione: Connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 80 km
- Consumo energetico: Inferiore a 1,6 watt
- DDM: Sì

Questo modulo in fibra SFP+ include la funzione hot-swap, rendendo perfetti gli aggiornamenti e i ricambi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Sostituzione dei moduli SFP+ difettosi o danneggiati
- Permette di espandere la rete fino a segmenti remoti

## Caratteristiche

- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico inferiore a 1,6 W
- Offre connessioni affidabili da 10 Gigabit per reti compatibili con 10GBASE-ZR
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
WDM	No
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR

---

### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	80 km (49.7 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1550nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex
DDM	Sì

Reti compatibili 10 Gbps

Consumo energetico < 1.6 W

---

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)

Umidità 5~95% RH

---

Caratteristiche fisiche

Colore Argento

Lunghezza prodotto 2.3 in [58.4 mm]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.4 cm]

Altezza prodotto 0.5 in [1.3 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [24.0 g]

---

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione 4.5 in [11.4 cm]

Larghezza del Pacco 3.7 in [9.4 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.2 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.9 oz [54.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

---

Informazioni sulla

garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.