

10 Gigabit fiber SFP+-sändtagarmodul - Cisco SFP-10G-ER-kompatibel - SM LC - 40 km

Produkt ID: SFP10GERST



SFP10GERST är en Cisco SFP-10G-ER-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över fiberkabel för 10GBASE-ER-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 40 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1550nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 40 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 1 293 340 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,6 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-ER garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,6 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-ER

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	40 km (24.8 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1550nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex

DDM	Ja
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	1 293 340 timmar
Strömförbrukning	< 1.6 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter 1 - Fiberoptisk LC duplex

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Färg	Silver
Produktlängd	2.3 in [58.4 mm]
Produktbredd	0.5 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.3 cm]
Produktvikt	0.8 oz [23.0 g]

Förpackning

Paketets längd	4.6 in [11.7 cm]
Paketets bredd	3.7 in [9.3 cm]
Paketets höjd	1.4 in [3.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [54.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - SFP+-sändtagare

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.