

Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-LR - 10GBASE-LR - Fibra Monomodo 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit de 10Gb - LC 10km - 1310nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM

ID del Producto: SFP10GLRST



El modelo SFP10GLRST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con Cisco SFP-10G-LR, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad fiable a 10GbE a través de cableado de fibra, para redes compatibles con 10GBASE-LR, a una distancia máxima de hasta 10km.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps
- Tipo: Fibra óptica monomodo
- Tipo de conexión: Conector LC
- Distancia máxima de transferencia: 10km
- MTBF: 2.104.865 horas
- Consumo energético: Menos de 1,3 vatios
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Expanda su red a segmentos remotos
- Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

Características

- 100% COMPATIBLE CON CISCO SFP-10G-LR: Funciona con switches Cisco como Firepower, ASR9000, C9300, C3850, C9500 y otros
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-LR | 10Gbps | Monomodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 10 Km
- PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	10 km (6.2 mi)

Tipo de Fibra		Monomodo
Longitud de Onda		1310nm
Modo de Operación de Fibra		Full-Duplex
DDM		Sí
Redes Compatibles		10 Gbps
MTBF		2.104.865 horas
Consumo de Energía		< 1.3 W
Conector(es)		
Conectores de la Unidad Local		1 - Dúplex de fibra óptica LC
Observaciones / Requisitos		
Nota		Para uso con equipos de red de 10 Gigabit por fibra óptica y conversores de medios
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento		-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humedad		HR 5~95%
Características Físicas		
Color		Plata
Longitud del Producto		2.2 in [56.6 mm]
Ancho del Producto		0.5 in [1.4 cm]
Altura del Producto		0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto		0.8 oz [22.0 g]
Información de la Caja		

Longitud de la Caja	4.4 in [11.3 cm]
Ancho de la Caja	3.6 in [9.2 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.3 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.7 oz [48.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor SFP+
---------------------	----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.