

Cisco SFP-10G-LR compatibele SFP+ Transceiver module - 10GBASE-LR

Productcode: SFP10GLRST



De SFP10GLRST is een Cisco SFP-10G-LR compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-LR conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 2.104.865 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten
- Vervangen van defecte of beschadigde SFP+ modules in Cisco switches en routers

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco Cisco SFP-10G-LR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this SFP module is backed for life (lifetime of module, not network switch), including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm

	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	10 Gbps
	MTBF	2.104.865 uur
	Vermogensopname	< 1.3 W
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 10 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.2 in [56.6 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	0.8 oz [22.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Package Width	3.6 in [9.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]
-----------------------------	-----------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP+ zendontvanger
-------------	------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.