

## Cisco SFP-10G-LR-kompatibel SFP+-sändtagarmodul - 10GBASE-LR

Produkt ID: SFP10GLRST



SFP10GLRST är en Cisco SFP-10G-LR-kompatibel fibersändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Cisco®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anlutning över fiberkabel för 10GBASE-LR-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 10 km.

Tekniska specifikationer:

- Våglängd: 1310nm
- Maximal dataöverföringshastighet: 10 Gbps
- Typ: Fiber i enkelläge
- Anslutning: LC-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 10 km
- Medeltid mellan fel (MTBF): 2 104 865 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

SFP+-fibermodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Utvidga nätverket till avlägsna platser
- Ersätt defekta eller skadade SFP+-moduler i Cisco-switchar och -routrar

### Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Cisco SFP-10G-LR garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- OUTSTANDING SUPPORT: Backed by StarTech.com for the life of the module itself, not your equipment; our modules won't void your OEM support and with access to our Tech Advisors 5/24
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industristandarder	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximalt överföringsavstånd	10 km (6.2 mi)
Fibertyp	Enkelläge
Våglängd	1310nm
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Ja



Kompatibla nätverk	10 Gbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	2 104 865 timmar
Strömförbrukning	< 1.3 W

---

#### Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter Fiberoptisk LC duplex

---

#### Särskilda anmärkningar/krav

Obs. För användning i 10 Gigabit-fibernätverksutrustning och mediakonverterare

---

#### Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

---

#### Utseende

Produktlängd	2.2 in [56.6 mm]
Produktbredd	0.5 in [13.7 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.5 mm]
Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]

---

#### Förpackning

Package Length	4.6 in [11.8 cm]
Package Width	3.6 in [92.0 mm]
Package Height	1.3 in [33.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 oz [95.0 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet SFP+-sändtagare

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.