

Cisco SFP-10G-LR-S Compatibel SFP+ Module, 10GBASE-LR, 10GbE Single Mode
Glasvezel SMF Optische Transceiver, 10GE Gigabit Ethernet SFP+, LC 10km, 1310nm,
DDM Cisco Firepower, ASR9000, C9300

Productcode: SFP10GLRSTTA



De SFP10GLRST is een TAA-conforme, Cisco SFP-10G-LR compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-LR conforme netwerken, op een afstand tot 10 km.

Technische specificaties:

- Golflengte: 1310 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Single-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 10 km
- MTBF: 1.203.430 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en

gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP+ modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- 100% CISCO SFP-10G-LR-S COMPATIBEL: Werkt met Cisco-switches zoals Firepower, ASR9000, C9300, C3850, C9500 en anderen
- TECHNISCHE SPECIFICATIES: 10GBASE-LR, 10 Gbps, Single Mode Glasvezel (SMF), LC Connector, 1310nm, Digital Diagnostic Monitoring (DDM), Afstanden tot 10km
- GETEST OP OEM-HOSTCOMPATIBILITEIT: Hot-swappable in Cisco-routers en -switches; DDM-ondersteuning meldt de status van de transceiver aan de meeste SNMP-netwerkbeheertools
- WERKT MET MSA-CONFORME SWITCHES: Werkt ook met switch modellen waaronder Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro en TP-Link die niet-gecodeerde modules ondersteunen
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze SFP module werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10 Gbit/s

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
-----------------------------	---------

Max. overdrachtsafstand	10 km (6.2 mi)
Glasvezeltype	Single-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja
Compatibele netwerken	10 Gbps
MTBF	1.203.430 uur
Vermogensopname	< 1 W

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
----------------------------	-------------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Voor gebruik in 10 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
---------	---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Lengte product	2.2 in [57.0 mm]
Breedte product	0.5 in [1.3 cm]
Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
Gewicht product	0.7 oz [19.0 g]

Verpakkingsinform

atie

Lengte Verpakking	4.6 in [11.8 cm]
Breedte Verpakking	3.1 in [7.8 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - SFP+ transceiver module
-------------	-----------------------------

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.