

MSA Conforme SFP+ Cavo Twinax ad attacco diretto - 0.5 m

Product ID: SFP10GPC05M



Il prodotto SFP10GPC05M è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto e conforme a MSA, progettato, programmato e testato per operare nelle implementazioni di rete 10G. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in rame, un'alternativa economica alle installazioni con cavo in fibra ottica.

Questo cavo Twinax passivo supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Con una lunghezza di 0,5 metri e progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ in rame è la soluzione ideale per gli impieghi a media distanza come le connessioni di server o switch di rete in vari rack.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in un rack point-to-point

Features

- Offre connessioni affidabili da 10 Gbps per reti compatibili con 10GBASE-T
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,1 W
- Con funzione hot-swap
- I cavi SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo cavo	Passive Copper Cable
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Impedenza	100 Ohm
	Reti compatibili	10 Gbps
	Consumo energetico	< 0.1 W (per end)
Connettore/i	Connettore A	SFP+
	Connettore B	SFP+
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	19.7 in [5.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.6 in [14.000 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [12.000 mm]
	Peso prodotto	2.0 oz [56.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.2 in [4.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [66.000 g]
Contenuto della	Incluso nella confezione	cavo sfp+

confezione

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

