

MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel 0,5 m

Productcode: SFP10GPC05M



De SFP10GPC05M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 10G netwerken. Hij levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen SFP+ kabel is 0,5 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus ideaal voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

Eigenschappen



- Biedt betrouwbare 10 Gbps verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- Hot-swappable
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Fysieke eigenschappen



Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.6 in [14.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [12.0 mm]
Gewicht product	2.0 oz [56.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.2 in [4.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.3 oz [66.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	sfp+-kabel
-------------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

