

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 1 m

Produkt ID: SFP10GPC1M



SFP10GPC1M är en MSA-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 10G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här passiva twinaxkabeln stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här SFP+-kopparkabeln är 1 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar

Funktioner

- MSA OKODAD SFP+-KABEL (DAC): 10G-direktanslutningskabel fungerar med MSA-kompatibla växlar som accepterar okodade sändtagare och moduler
- TEKNISKA SPECIFIKATIONER: 1 m | 10 Gbps | Passiv Twinax (koppar) | 2x SFP+-kontakt | 100 Ohm Impedans | 30 AWG-tråddimension | PVC-kabelmantel | Hot swappable | MSA-kompatibel
- UTFORMAD FÖR SERVERRUM: Mini GBIC DAC är ett kostnadseffektivt kopparalternativ till fiberkabel inuti och mellan rack. Fabriksterminering innebär hög prestanda och tillförlitlighet med mindre underhåll.
- ENASTÅENDE STÖD: Det är StarTech.com som garanterar kabelns livslängd, inte din utrustning. Våra kablar kommer inte att upphäva din OEM-support och du har tillgång till våra tekniska rådgivare dygnet runt, alla vardagar
- GÅR ATT KOMBINERA MED MSA-KOMPATIBLA SWITCHAR: 10 GbE DAC med låg effekt fungerar även med switchmodeller från Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link och fler som accepterar okodade moduler och sändtagare

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Luftfuktighet	35-60 % RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
Produktbredd	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
Produktvikt	2.6 oz [74.0 g]

Förpackning

Paketets längd	5.2 in [13.3 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Paketets höjd	0.7 in [1.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.7 oz [76.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - SFP+-kabel
-----------------	----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.