

MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 3m

Productcode: SFP10GPC3M



De SFP10GPC3M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 10G netwerken. Hij levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen SFP+ kabel is 3 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus ideaal voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe netwerkverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

Eigenschappen

- **MSA UNCODED SFP+ KABEL:** 10G direct attach kabel(DAC) werkt met MSA-conforme switches die ongecodeerde transceivers en modules accepteren
- **SPECS:** Lengte: 3m | 10 Gbps | Passieve Twinax (Koper) | 2x SFP+ Pluggable Connector | 100 Ohm Impedantie | 30 AWG | PVC Kabel Mantel | Hot swappable | MSA Compliant
- **ONTWORPEN VOOR SERVER LOKALEN:** Mini GBIC DAC is een voordelig koperalternatief voor glasvezelkabel binnen en tussen racks. Factory termination betekent hoge prestaties en betrouwbaarheid met minder onderhoud
- **UITSTEKENDE ONDERSTEUNING:** Ondersteund door StarTech.com gedurende de hele levensduur van de kabel, niet van uw apparatuur; Onze kabels maken uw OEM-ondersteuning niet ongeldig; Gratis toegang tot onze Tech Advisors 5/24
- **WERKT MET MSA COMPLIANT SWITCHES:** Low power 10 GbE DAC werkt ook met switch modellen van Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link en nog veel meer die ongecodeerde modules en transceivers accepteren

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	10 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

Connector(en)

Connector A	1 - SFP+
Connector B	1 - SFP+

Voeding	Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	35 - 60% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.2 cm]
	Gewicht product	5.3 oz [150.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	7.1 in [18.0 cm]
	Package Width	7.8 in [19.8 cm]
	Package Height	0.8 in [2.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [136.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - sfp+-kabel
Garantiebepalingen	Warranty	Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.