

MSA-kompatibel SFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 5 m

Produkt ID: SFP10GPC5M



SFP10GPC5M är en MSA-kompatibel SFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med 10G-nätverksdistributioner. Den ger tillförlitlig 10 GbE-anslutning över kopparkabel, vilket gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till konfigurationer med fiberoptiska kablar.

Den här passiva twinaxkabeln stöder 10 Gigabit Ethernet-applikationer via SFP+-portar (Mini-GBIC). Kabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Den här SFP+-kopparkabeln är 5 meter lång och framtagen för höghastighetsanslutningar på medellånga avstånd, t.ex. tvärracksnätverksomkopplare eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd för 10Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- För punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar

Funktioner

- Ger tillförlitliga 10 Gbps-anslutningar för 10GBASE-T-kompatibla nätverk
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än 0,1 W
- Hot-swappable
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	10 Gbps
Strömförbrukning	< 0.1 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	SFP+
Connector B	SFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende



Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [12.0 mm]
Produktvikt	10.6 oz [300.0 g]

Förpackning

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.2 in [6.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	10.6 oz [300.0 g]

Vad det är i
lådan

Ingår i paketet	SFP+-kabel
-----------------	------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

