

Cisco SFP-10G-SR compatibel SFP+ transceiver module - 10GBASE-SR

Productcode: SFP10GSRST



De SFP10GSRST is een Cisco SFP-10G-SR compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-SR conforme netwerken, op een afstand tot 300 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 300 m
- MTBF: 1.967.709 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,2 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP+ modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco SFP-10G-SR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Cisco
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	11,1 Gbps
Max. overdrachtsafstand	300m [984ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm

	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	DDM	Ja
	Compatibele netwerken	10 Gbps
	MTBF	1.967.709 uur
	Vermogensopname	> 1.2 W
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Voeding	Uitgangsspanning	3.3V DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Lengte product	2.4 in [60.0 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	0.8 oz [22.0 g]
Verpakkingsinformatie	Lengte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
	Breedte Verpakking	3.6 in [9.1 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 oz [48.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 10 Gbps multi-mode LC SFP+ module

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.