

Módulo Transceptor SFP Compatible con el Modelo SFP-1FE-FX de Juniper -
100BASE-FX - Fibra Multimodo (MMF) de 100 MbE - SFP Ethernet de 100 Mb - LC -
2km - 1310 nm - DDM

ID del Producto: SFP1FEFXST



El modelo SFP1FEFXST es un módulo transceptor SFP por fibra óptica compatible con el modelo SFP-1FE-FX de Juniper diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Juniper®. Ofrece conectividad confiable a 100 Mbps, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 100BASE-FX, a una distancia máxima de hasta 2 km.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 1310 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 100 Mbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 2 km
- MTBF: 1,472,572 horas
- Consumo energético: < 1.0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo SFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON JUNIPER SFP-1FE-FX:** Diseñado, programado y probado para funcionar con switches y routers compatibles de Juniper para ofrecer una conectividad fiable de 100MbE
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 100BASE-FX | 100Mbps | Multimodo | Conector LC | 1310nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 2km
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatible Brand	Juniper
Estándares Industriales	IEEE 802.3 100BASE-FX

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100 Mbps
Distancia Máxima de Transferencia	2 km (1.2 mi)
Tipo de Fibra	Multimodo

Longitud de Onda	1310nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
DDM	Sí
Redes Compatibles	100 Mbps
MTBF	1.472.572 horas

Conector(es)

Conector A	1 - Ranura SFP
Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC

Características Físicas

Longitud del Producto	2.6 in [65.0 mm]
Ancho del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.4 in [11.2 cm]
Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [56.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - SFP Transceiver
---------------------	---------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.