

Module de transceiver SFP compatible EMC SFP-1G-BX10-D - 1000BASE-BX10 (en aval)

N° de produit: SFP1GBX10DES



Le SFP1GBX10DES est un transceiver SFP fibre optique en aval compatible Dell EMC SFP-1G-BX10-D qui fonctionne avec SFP1GBX10UES de StarTech.com. Ils sont conçus, programmés et testés pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs compatibles avec les normes MSA 1000BASE-BX10. Le module de transceiver SFP+ fonctionne jusqu'à une distance de 10 km et vous assure une connectivité de 1 GbE par câblage optique.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1490 nm Tx / 1310 nm Rx, 1490 nm Tx / 1310 nm Rx
- Vitesse de transfert de données maximum : 1 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 3 713 222 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP+ fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- Assure des connexions 1 GbE fiables sur des réseaux compatibles 1000Base-BX10
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Coupler avec le module SFP1GBX10UES
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Compatible Brand	Dell EMC
Normes de l'industrie	IEEE 802.3 1000BASE-BX10

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	1,25 Gbit/s
Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
Type de fibre optique	Monomode
Longueur d'onde	1490nmTx/1310nmRx 1490nmTx/1310nmRx
Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet

DDM	Oui
Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
MTBF	3,713,222 hours
Consommation électrique	< 1.3W

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	0.5 in [1.4 cm]
Largeur du produit	2.3 in [5.8 cm]
Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
Poids du produit	1.1 oz [30 g]

---

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.4 in [11.2 cm]
Package Width	3.7 in [9.4 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Poids brut	1.8 oz [50 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - SFP Transceiver
-----------------------	---------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis